

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 9666.966

并联柜系统 VX25

状态: 2026-6-22 (来源: rittal.com/cn-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 9666.966 - 并联柜系统 VX25 配电柜

VX 并联柜系统可作为配电机柜，用于 ISV 扩展模块。



特征

型号

VX 9666.966

材料

钢板

表面

箱体架：浸涂底漆

门、顶盖、后壁：浸涂底漆，外经粉末涂层，织纹

底板：镀锌

颜色

RAL 7035

供货范围

箱体架

门

门铰链在右边，可换到左边

底板

后壁

顶板

锁：3 mm 双齿

门数

2

特征

说明	对于 600mm 宽的配电柜，请选择 VX 基本型的机柜 对于 200 mm 高的底座，需要分别 2 个包装单元的底座角件 (100 mm) 和底座护板 (100 mm)
防护等级 IP，符合 IEC 60 529 标准	IP 55
防护等级 NEMA	NEMA 12
Test specification	IEC 61 439-1/-2
尺寸	宽度: 1,100 mm 高度: 2,000 mm 深度: 400 mm
包装单元	1 件
净重	111.65 kg
毛重	118.6 kg
本型号（含包装）PCF（出厂前）	359.7 kg CO2 eq (Cat B)
关于PCF类别说明	类别B：PCF数值（出厂前）基于产品重量，威图自声明
税率号	94032080
ETIM 9	EC000214
ECLASS 8.0	27142409
产品描述	VX 配电柜（ISV），宽高深 1100x2000x400 mm，钢板，双门

批准

批准	Bureau Veritas DNV
证书	表面