

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9670.025 并联柜系统 TS 8

状态: 2025-7-7 (来源: rittal.com/cn-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9670.025 - 并联柜系统 TS 8 隔离断路器机柜

并联柜系统 TS 8，用于带有熔断器负荷开关的配电应用（制造产品 Jean Müller 或 ABB）分配电能。

特征

型号	SV 9670.025
材料	钢板
表面	箱体架：浸涂底漆 门、顶盖、后壁：浸涂底漆，外经粉末涂层，织纹 底板：镀锌
颜色	RAL 7035
供货范围	箱体架，右边配有铰接门，左边开放式 顶盖 后壁 三段式底板 锁：3 mm 双齿 4 个运输吊环 安置熔断器开关支架（制造商 ABB SlimLine/Jean Müller SASIL）
Test specification	IEC 61 439-1/-2 IEC 61 641
防护等级 IP，符合 IEC 60 529 标准	防护等级达 IP 3X，取决于覆盖板
尺寸	宽度: 1,000 mm 高度: 2,200 mm 深度: 600 mm
包装单元	1 件
净重	133.5

特征

毛重	144.2
EAN	4028177814554
ETIM 9	EC002525
ECLASS 8.0	27180101

批准

解释	符合性声明 符合性声明 UK
----	-------------------