

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TS 9672.184

## 分段式门

状态: 2026-4-1 (来源: [rittal.com/cn-zh](http://rittal.com/cn-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TS 9672.184 - 分段式门用于 TS

门可选择右侧或左侧固定。



## 特征

型号	TS 9672.184
产品描述	适用于 TS 机柜，代替机柜门或后板。可任意相互组合分段式门。在上端和下端各需要一块正面护板。门铰链可选择置于左侧或右侧。在不带监视玻璃的门中（高度为 600 – 1000 mm），可以安装监视器框架 SZ 2305.000。标准配置的双齿锁芯可以更换成 F 型锁芯，高度大于 600 mm 时可更换成舒适型手柄。
材料	钢板，2 mm
表面	织纹
颜色	RAL 7035
供货范围	隔档 铰链 锁具 包括固定件

# 特征

---

尺寸	宽度: 800 mm 高度: 400 mm
适用于	宽度: = 800 mm
防护等级 IP, 符合 IEC 60 529 标准	IP 54, 在完备的机柜上
包装单元	1 件
净重	6.1 kg
毛重	7 kg
ETIM 9	EC002525
ECLASS 8.0	27182204
产品描述	SV 分段式门, 宽度高度: 800x400 mm, 用于 TS

---