

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9673.940

TS 冲孔轨 17 x 17 mm

状态: 2026-5-23 (来源: rittal.com/cn-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9673.940 - TS 冲孔轨 17 x 17 mm 用于 TS

为母线隔室的分隔实现辅助结构，作为安装架用于轻型和重型负载。



特征

型号	SV 9673.940
型式	用于外部安装层面
产品描述	三面带有 TS 带固定孔阵型材的安装型材。适用于产生一个辅助结构，用来分隔母线隔室，用于个性化用作轻型和中型负载的安装支架和固定在 TS 8 机柜的内部或外部安装层面上。
材料	钢板，1.5 mm
表面	镀锌
长度	262.5 mm
适用于	箱体类型: TS 8 宽度: = 400 mm 深度: = 400 mm
包装单元	12 件
净重	1.2 kg
毛重	1.261 kg
税率号	73269098
ETIM 9	EC002525

特征

ECLASS 8.0

27189234

产品描述

SV 冲孔轨 17x17 mm, 长度: 262,5 mm, 用于 TS