

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9676.730

## 直接连接接线柱

状态: 2026-7-11 (来源: [rittal.com/cn-zh](http://rittal.com/cn-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9676.730 - 直接连接接线柱 用于圆导线

直接连接 95 - 300 mm<sup>2</sup> 圆导线（单股和多股）。

## 特征

型号	SV 9676.730
产品描述	用于将圆形导线与一个扁平铜排的配电母线系统相连。适用于10 mm 厚的母线。
材料	接线端子：黄铜，镀锌 母线固定夹：不锈钢
供货范围	包括固定件（不含螺钉）
安装操作说明	所需的螺栓长度必须符合母线宽度 B，即长度 = B + 固定尺寸。螺钉不包含在供货范围内。 母线夹带压入螺母 M10
每根导线的安装轨	2
圆导线连接	95 - 300 mm <sup>2</sup>
固定尺寸	60 mm
包装单元	1 件
净重	0.32 kg
毛重	0.327 kg
税率号	85369010
ETIM 9	EC002270
ECLASS 8.0	27400613
产品描述	sv指示连接夹

# 批准

---

解释

符合性声明

符合性声明 UK