

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9677.075

NH 条形熔断器开关式负荷开关

状态: 2026-4-4 (来源: rittal.com/cn-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9677.075 - NH 条形熔断器开关式负荷开关

3 极，适用于母线中心距为 185 mm 的母线系统。

特征

| | |
|--------------------|---|
| 型号 | SV 9677.075 |
| 型式 | 3 极，接线方向可转换 |
| 作用方式 | 自动快断开关实现快速切换 双断开关确保安全断开触点 |
| 材料 | 聚酰胺 防火性能符合 UL 94-V0 触点轨道：局部镀银硬质铜 |
| 颜色 | 主体架：RAL 7035 箱盖：RAL 7001 手柄：RAL 7016 |
| 用于 NH 规格 | 00 |
| 用于母线系统，中心距离为... | 185 mm |
| 导线出线 | 上面 |
| 接线方式 | 螺钉 M8 |
| Installation type | 螺钉固定 |
| 极数 | 3 极 |
| 额定工作电压 | 800 V（交流），三相 |
| 最大额定工作电流 | 160 A |
| Test specification | IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2（保险器熔丝） |
| 用于互感器安装 | 是的 |

特征

| | |
|------------|---|
| 尺寸 | 宽度: 50 mm 高度: 676 mm |
| 圆导线连接 | 1.5 - 95 mm ² |
| 适合于母线 | 高度: 10 mm |
| 包装单元 | 1 件 |
| 净重 | 5 kg |
| 毛重 | 5.1 kg |
| 铜成分 (kg/件) | 0.959 |
| 税率号 | 85043129 |
| ETIM 9 | EC001040 |
| ECLASS 8.0 | 27371401 |
| 产品描述 | SV NH slimline switch disconnecter, size 00, 160 A, 800 V, 3-pole, screw M8, 185 mm, cable outlet top, screw attachment |

批准

| | |
|----|-------------------|
| 解释 | 符合性声明 符合性声明 UK |
|----|-------------------|