Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





SV 9677.280 NH 条形熔断器开关式负荷开关

状态: 2025-12-14 (来源: rittal.com/cn-zh)



SV 9677.280 - NH 条形熔断器开关式负荷开关 带电子式熔 丝监控

3 极,适用于母线中心距为 185 mm 的母线系统。

特征

型号	SV 9677.280
型式	3 极,接线方向可转换
作用方式	自动快断开关实现快速切换 双断开关确保安全断开触点
材料	聚酰胺 防火性能符合 UL 94-V0 触点轨道:局部镀银硬质铜
颜色	主体架: RAL 7035 箱盖: RAL 7001 手柄: RAL 7016
用于 NH 规格	2
用于母线系统,中心距离为	185 mm
导线出线	下面
接线方式	螺钉 M12
Installation type	螺钉固定
极数	3 极
额定工作电压	400 V, 3~
最大额定工作电流	400 A

© Rittal 2025 2

特征

Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2(保险器熔丝)
尺寸	宽度: 100 mm 高度: 941 mm
圆导线连接	6 - 240 mm²
适合于母线	高度: 10 mm
包装单元	1件
净重	14.32
毛重	14.54
铜成分(kg/件)	3.747
税率号	85043129
EAN	4028177806795
ETIM 9	EC001040
ECLASS 8.0	27371401

批准

解释 符合性声明 符合性声明 UK

© Rittal 2025 3