

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9677.315

NH 熔丝负荷断路器

状态: 2026-5-31 (来源: rittal.com/cn-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9677.315 - NH 熔丝负荷断路器 带电子式熔丝监控

3 极，适用于母线中心距为 185 mm 的母线系统。

特征

| | |
|--------------------|---|
| 型号 | SV 9677.315 |
| 型式 | 3 极，接线方向可转换 |
| 材料 | 聚酰胺 防火性能符合 UL 94-V0 触点轨道：局部镀银硬质铜 |
| 颜色 | 主体架：RAL 7035 箱盖：RAL 7001 手柄：RAL 7016 |
| 用于 NH 规格 | 3 |
| 用于母线系统，中心距离为... | 185 mm |
| 导线出线 | 上/下 |
| 接线方式 | 螺栓 M12 |
| 极数 | 3 极 |
| 额定工作电压 | 400 V, 3~ |
| 最大额定工作电流 | 630 A |
| 说明 | 在带防接触保护盖板的母线中使用组件时，必须使用接触线夹 |
| Test specification | IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2（保险器熔丝） |
| 用于互感器安装 | 是的 |
| 尺寸 | 宽度: 100 mm 高度: 830 mm |

特征

| | |
|------------|------------------------------|
| 圆导线连接 | 6 - 240 mm ² |
| 适合于母线 | 高度: 10 mm |
| 包装单元 | 1 件 |
| 净重 | 6.4 kg |
| 毛重 | 7 kg |
| 铜成分 (kg/件) | 2.47 |
| 税率号 | 85365080 |
| ETIM 9 | EC001046 |
| ECLASS 8.0 | 27371402 |
| 产品描述 | NH条形熔断器负荷隔离开关, 规格3, 带电子式熔丝监控 |

批准

| | |
|----|-------------------|
| 解释 | 符合性声明 符合性声明 UK |
|----|-------------------|