



SV 9677.450 - 触点式接线柱 用于 NH 条形熔断器负荷开关 连接/连接适配器

用于将组件安装在中心距为 185 mm 的母线系统上，无需钻孔。

特征

型号	SV 9677.450
产品描述	用于将组件安装在中心距为 185 mm 的母线系统上，无需钻孔。
材料	钢板，镀锌 E-Cu，镀锡
用于结构尺寸	00
说明	只能用在带防接触保护盖板（盖板，带槽）的母线系统上
包装单元	3 件
净重	0.225
毛重	0.24
铜成分 (kg/件)	0.038
本型号 (含包装) PCF (出厂前)	0.8 kg CO ₂ eq (Cat B)
关于PCF类别说明	类别B：PCF数值（出厂前）基于产品重量，威图自声明
税率号	73182900
EAN	4028177705197
ETIM 9	EC000001
ECLASS 8.0	27141146