

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9677.700 元件适配器

状态: 2026-4-8 (来源: [rittal.com/cn-zh](http://rittal.com/cn-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9677.700 - 元件适配器 夹具固定

用于以下生产厂商的标准断路器：ABB、Eaton、Schneider Electric 和 Siemens。用于中心距离为 185 mm 的母线系统。

## 特征

|                   |   |
|-------------------|---|
| 型号                | SV 9677.700   |
| 材料                | 聚酰胺<br>防火性能符合 UL 94-V0  |
| 颜色                | RAL 7035  |
| 用于母线系统，中心距离为...   | 185 mm  |
| 导线出线              | 下面  |
| Installation type | 夹具固定  |
| 极数                | 3 极   |
| 额定电流 最大           | 1,000 A   |
| 额定工作电压            | 690 V, 3~   |
| 说明                | 导线出线：开关出线端或作为开关设备的出线导线<br>适用于带板前螺栓接口的开关设备<br>可以安装在带和无盖板的母线系统上   |
| 尺寸                | 宽度: 300 mm<br>高度: 652 mm  |
| 适合于母线             | 高度: 10 mm   |
| 适用于制造商 (类型)       | ABB (Tmax T7 - 800 A/1000 A)<br>Eaton (NZM4 - 800 A/1000 A)<br>Schneider Electric (NS - 800 A/1000 A)<br>Siemens (3VA27 - 800 A/1000 A) |

## 特征

---

|            |                      |
|------------|----------------------|
| 包装单元       | 1 件                  |
| 净重         | 13.3 kg              |
| 毛重         | 15.28 kg             |
| 铜成分 (kg/件) | 7.745                |
| 税率号        | 85369095             |
| ETIM 9     | EC001531             |
| ECLASS 8.0 | 27370304             |
| 产品描述       | MCCB适配器 端子连接形式 1000A |

## 批准

---

|    |                    |
|----|--------------------|
| 批准 | UL + C-UL (listed) |
| 解释 | 符合性声明<br>符合性声明 UK  |