Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





SV 9677.710 元件适配器

状态: 2025-11-12 (来源: rittal.com/cn-zh)



SV 9677.710 - 元件适配器 夹具固定

用于以下生产厂商的标准断路器:ABB、Eaton、Schneider Electric 和 Siemens。用于中心距离为 185 mm 的母线系统。

特征

型号	SV 9677.710
材料	聚酰胺
	防火性能符合 UL 94-V0
颜色	RAL 7035
用于母线系统,中心距离为	185 mm
导线出线	下面
Installation type	夹具固定
极数	3 极
额定电流 最大	1,600 A
额定工作电压	690 V, 3~
说明	导线出线:开关出线端或作为开关设备的出线导线
	适用于带板前螺栓接口的开关设备
	可以安装在带和无盖板的母线系统上
尺寸	宽度: 300 mm
	高度: 652 mm
适合于母线	高度: 10 mm
适用于制造商(类型)	ABB (Tmax T7 - 1250 A/1600 A)
	Eaton (NZM4 - 1250 A/1600 A)
	Schneider Electric (NS - 1250 A/1600 A)
	Siemens (3VA27 - 1250 A/1600 A)

© Rittal 2025

2

特征

包装单元	1件
净重	21.12
毛重	22.2
铜成分(kg/件)	14.68
税率号	85369095
EAN	4028177707078
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304

批准

批准	UL + C-UL (listed)
解释	符合性声明
	符合性声明 UK

© Rittal 2025