

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9677.710 元件适配器

状态: 2026-7-7 (来源: rittal.com/cn-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9677.710 - 元件适配器 夹具固定

用于以下生产厂商的标准断路器：ABB、Eaton、Schneider Electric 和 Siemens。用于中心距离为 185 mm 的母线系统。

特征

型号	SV 9677.710
材料	聚酰胺 防火性能符合 UL 94-V0
颜色	RAL 7035
用于母线系统，中心距离为...	185 mm
导线出线	下面
Installation type	夹具固定
极数	3 极
额定电流 最大	1,600 A
额定工作电压	690 V, 3~
说明	导线出线：开关出线端或作为开关设备的出线导线 适用于带板前螺栓接口的开关设备 可以安装在带和无盖板的母线系统上
尺寸	宽度: 300 mm 高度: 652 mm
适合于母线	高度: 10 mm
适用于制造商 (类型)	ABB (XT7 - 1250 A/1600 A) Eaton (NZM4 - 1250 A/1600 A) Schneider Electric (NS - 1250 A/1600 A) Siemens (3VA27 - 1250 A/1600 A)

特征

包装单元	1 件
净重	21.12 kg
毛重	22.2 kg
铜成分 (kg/件)	14.68
税率号	85369095
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
产品描述	MCCB适配器 端子连接形式 1600A

批准

批准	UL + C-UL (listed)
解释	符合性声明 符合性声明 UK
