



SV 9677.770

元件适配器

状态: 2026-2-14 (来源: [ittal.com/cn-zh](https://www.ittal.com/cn-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9677.770 - 元件适配器 夹具固定

用于以下生产厂商的标准断路器：ABB、Eaton、Schneider Electric 和 Siemens。用于中心距离为 185 mm 的母线系统。

特征

| | |
|-------------------|---|
| 型号 | SV 9677.770 |
| 材料 | 聚酰胺 防火性能符合 UL 94-V0 |
| 颜色 | RAL 7035 |
| 供货范围 | 带连接软母线 |
| 用于母线系统，中心距离为... | 185 mm |
| 导线出线 | 下面 |
| Installation type | 夹具固定 |
| 极数 | 3 极 |
| 额定电流 最大 | 630 A |
| 额定工作电压 | 690 V, 3~ |
| 说明 | 导线出线：开关出线端或作为开关设备的出线导线 适用于带板前螺栓接口的开关设备 可以安装在带和无盖板的母线系统上 |
| 尺寸 | 宽度: 150 mm 高度: 585 mm |
| 适合于母线 | 高度: 10 mm |

特征

| | |
|-------------|--|
| 适用于制造商 (类型) | ABB (Tmax T5) Eaton (NZM3) Schneider Electric (NSX630) Siemens (3VA23, 3VA24, 3VL4) |
| 包装单元 | 1 件 |
| 净重 | 6.2 |
| 毛重 | 6.629 |
| 铜成分 (kg/件) | 3.754 |
| 税率号 | 85369095 |
| EAN | 4028177802322 |
| ETIM 9 | EC001531 |
| ECLASS 8.0 | 27370304 |

批准

| | |
|----|--------------------|
| 批准 | UL + C-UL (listed) |
| 解释 | 符合性声明 符合性声明 UK |