

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9677.810

电流互感器

状态: 2026-6-4 (来源: rittal.com/cn-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9677.810 - 电流互感器

用于感应测量通过电流。

特征

型号	SV 9677.810
产品描述	紧凑型结构，无需改变安装深度，通过机械方式集成在安装组件（中心距 185 mm）上，从而节省空间。
材料	聚酰胺
用于结构尺寸	00
与型号相匹配	9677000 9677010 9677015 9677025 9677060 9677065 9677070 9677075 9677080 9677085
额定功率	2.5 VA
接线方式	螺钉接线端子
Insulation material (class)	E
Primary current	150 A
Accuracy Class	1

特征

Test specification	IEC 60 044-1 EN 60715 DIN VDE 0414 DIN 42 600-2
圆导线连接	2.5 - 4 mm ²
额定频率	50 - 50 - Hz
包装单元	1 件
净重	0.2 kg
毛重	0.21 kg
税率号	85043129
ETIM 9	EC002048
ECLASS 8.0	27141146
产品描述	电流互感器，用于NH条形熔断器开关，size 00 , 150 A/5 A,

批准

解释	符合性声明 符合性声明 UK
----	-------------------