

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9677.875

## 电流互感器

状态: 2026-7-6 (来源: [rittal.com/cn-zh](http://rittal.com/cn-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9677.875 - 电流互感器

用于感应测量通过电流。

## 特征

型号	SV 9677.875
产品描述	紧凑型结构，无需改变安装深度，通过机械方式集成在安装组件（中心距 185 mm）上，从而节省空间。
材料	聚酰胺
用于结构尺寸	2/3
与型号相匹配	9677.200 9677.210 9677.215 9677.300 9677.310 9677.315 9677.340 9677.770 9677.780 9677.900
额定功率	2.5 VA
接线方式	框型接线柱
Insulation material (class)	B
Primary current	400 A
Secondary current	5 A
Accuracy Class	1

# 特征

---

Test specification	IEC 60 044-1 EN 60715 DIN VDE 0414 DIN 42 600-2
圆导线连接	2.5 - 4 mm <sup>2</sup>
额定频率	50 - 60 Hz
包装单元	1 件
净重	0.13 kg
毛重	0.172 kg
税率号	85044087
ETIM 9	EC002048
ECLASS 8.0	27141146
产品描述	SV 电流互感器 400 A/5 A，用于 2-3 规格的 NH 条形熔断器负荷开关 (SV 9677.XXX)