

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9677.900

## 连接适配器

状态: 2026-6-25 (来源: [rittal.com/cn-zh](http://rittal.com/cn-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9677.900 - 连接适配器

用于连接圆导线。用于中心距离为 185 mm 的母线系统。

## 特征

型号	SV 9677.900
材料	主体架：玻璃纤维强化的聚酯 防火性能符合 UL 94-V0
颜色	RAL 7035
用于母线系统，中心距离为...	185 mm
导线出线	上/下
接线方式	螺钉 M12
极数	3 极
额定电流 最大	800 A
额定工作电压	690 V, 3~
说明	在带防接触保护盖板的母线中使用组件时，必须使用接触线夹
尺寸	宽度: 100 mm 高度: 665 mm
圆导线连接	6 - 240 mm <sup>2</sup>
适合于母线	高度: 10 mm
包装单元	1 件
净重	4.5 kg
毛重	5 kg
铜成分 (kg/件)	3.128

## 特征

---

税率号	85369010
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
产品描述	SV 连接适配器, 800 A, 690 V, 3 针, 185 mm, 上/下电缆出口, 圆导线连接 6-240 mm <sup>2</sup>

## 批准

---

解释	符合性声明 符合性声明 UK
----	-------------------