

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9677.915

## 接线盒

状态: 2026-5-29 (来源: [rittal.com/cn-zh](http://rittal.com/cn-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9677.915 - 接线盒

用于连接导线或叠层铜母线。

## 特征

|                     |                                |
|---------------------|--------------------------------|
| 型号                  | SV 9677.915                    |
| 产品描述                | 用于连接导线或叠层铜母线。                  |
| 材料                  | 钢板, 镀锌<br>E-Cu, 镀锡             |
| 导线出线                | 上/下                            |
| 接线方式                | 框型接线柱                          |
| 额定电流 最大             | 1,000 A                        |
| 尺寸                  | 宽度: 98 mm                      |
| 圆导线连接               | 185 - 300 mm <sup>2</sup>      |
| 适合于母线               | 高度: 10 mm                      |
| 包装单元                | 1 件                            |
| 净重                  | 1.2 kg                         |
| 毛重                  | 1.35 kg                        |
| 铜成分 (kg/件)          | 0.893                          |
| 本型号 (含包装) PCF (出厂前) | 5.1 kg CO2 eq (Cat B)          |
| 关于PCF类别说明           | 类别B: PCF数值 (出厂前) 基于产品重量, 威图自声明 |
| 税率号                 | 85369095                       |
| ETIM 9              | EC002270                       |
| ECLASS 8.0          | 27400613                       |

## 特征

---

|      |   |
|------|---|
| 产品描述 | SV Connection block, 1000 A, 690 V, 1-pole, cable outlet top/<br>bottom, round conductor connection 185-300 mm <sup>2</sup> |
|------|---|

## 批准

---

|    |                    |
|----|--------------------|
| 批准 | UL + C-UL (listed) |
|----|--------------------|

---

|    |                   |
|----|-------------------|
| 解释 | 符合性声明<br>符合性声明 UK |
|----|-------------------|