
## Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





# SV 9677.920

# 接线盒

状态: 2025-12-16 (来源: rittal.com/cn-zh)



### SV 9677.920 - 接线盒

用于连接导线或叠层铜母线。

#### 特征

型号 	SV 9677.920
产品描述	用于连接导线或叠层铜母线。
材料	钢板,镀锌
	E-Cu,镀锡
导线出线	上/下
接线方式	电缆接头 M12
额定电流 最大	1,600 A
尺寸	宽度: 98 mm
圆导线连接	240 mm²
适合于母线	高度: 10 mm
包装单元	1件
净重	1.6
毛重	1.662
铜成分(kg/件)	1.471
本型号(含包装)PCF(出厂前)	6.3 kg CO2 eq (Cat B)
关于PCF类别说明	类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
税率号	85369095
EAN	4028177806351
ETIM 9	EC002270

© Rittal 2025

### 特征

ECLASS 8.0 27400613

#### 批准

批准	UL + C-UL (listed)
解释	符合性声明
	符合性声明 UK

© Rittal 2025