


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9677.920

接线盒

状态: 2026-2-12 (来源: rittal.com/cn-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9677.920 - 接线盒

用于连接导线或叠层铜母线。

特征

型号	SV 9677.920
产品描述	用于连接导线或叠层铜母线。
材料	钢板, 镀锌 E-Cu, 镀锡
导线出线	上/下
接线方式	电缆接头 M12
额定电流 最大	1,600 A
尺寸	宽度: 98 mm
圆导线连接	240 mm ²
适合于母线	高度: 10 mm
包装单元	1 件
净重	1.6
毛重	1.662
铜成分 (kg/件)	1.471
本型号 (含包装) PCF (出厂前)	6.3 kg CO ₂ eq (Cat B)
关于PCF类别说明	类别B: PCF数值 (出厂前) 基于产品重量, 威图自声明
税率号	85369095
EAN	4028177806351
ETIM 9	EC002270

特征

ECLASS 8.0

27400613

批准

批准 UL + C-UL (listed)

解释 符合性声明
符合性声明 UK