

SV 9677.951 - 电流互感器

用于感应测量通过电流。

特征

型号	SV 9677.951
产品描述	紧凑型结构，无需改变安装深度，通过机械方式集成在安装组件（中心距 185 mm）上，从而节省空间。
材料	聚酰胺
用于结构尺寸	2/3
与型号相匹配	9677.260 9677.265 9677.280 9677.360 9677.365 9677.380 9677.930
额定功率	1.5 VA
接线方式	框型接线柱
Insulation material (class)	H
Primary current	400 A
Secondary current	5 A
Accuracy Class	1
Test specification	IEC 60 044-1 EN 60715 DIN VDE 0414 DIN 42 600-2

特征

圆导线连接	2.5 - 4 mm ²
额定频率	50 - 60 Hz
包装单元	1 件
净重	0.136 kg
毛重	0.146 kg
税率号	85043129
ETIM 9	EC002048
ECLASS 8.0	27141146
产品描述	SV 电流互感器 400 A/5 A，用于 2-3 规格的 NH 条形熔断器负荷开关，适用于 RiLine Compact 适配器 (SV 9677.XXX)