Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





VX 9680.005 并联柜系统 VX25

状态: 2025-11-10 (来源: rittal.com/cn-zh)



VX 9680.005 - 并联柜系统 VX25 隔离断路器机柜

并联系统用于通过条形熔断器式负荷隔离开关(ABB 公司或 Jean Müller 公司)实现电源配电。







特征

	VX 9680.005
材料	钢板,1.5 mm
表面	箱体架: 浸涂底漆
	门、顶盖和后壁:浸涂底漆,外经粉末涂层 ,织纹
	底板:镀锌
颜色	RAL 7035
供货范围	箱体架
	门
	顶板
	后壁
	底板
	前隔板
	锁: 3 mm 双齿
	功能室侧板
	安置熔断器开关支架(制造商 ABB SlimLine/Jean Müller SASIL)
防护等级 IP,符合 EN 60 529 标准	Up to IP 2X (depending on the panels)

© Rittal 2025

特征

Test specification	IEC 61 439-1/-2
	IEC 61 641
尺寸	宽度: 1,000 mm
	高度: 2,000 mm
	深度: 600 mm
包装单元	1件
净重	125.3
毛重	136.2
本型号(含包装)PCF(出厂前)	308.7 kg CO2 eq (Cat B)
关于PCF类别说明	类别B: PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
EAN	4028177937062
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

批准

证书	表面	
解释	符合性声明	
	符合性声明 UK	

© Rittal 2025