

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 9680.025 并联柜系统 VX25

状态: 2026-5-2 (来源: [rittal.com/cn-zh](http://rittal.com/cn-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 9680.025 - 并联柜系统 VX25 隔离断路器机柜

并联系统用于通过条形熔断器式负荷隔离开关（ABB 公司或 Jean Müller 公司）实现电源配电。



## 特征

型号	VX 9680.025
材料	钢板，1.5 mm
表面	箱体架：浸涂底漆 门、顶盖和后壁：浸涂底漆，外经粉末涂层，织纹 底板：镀锌
颜色	RAL 7035
供货范围	箱体架 门 顶板 后壁 底板 前隔板 锁：3 mm 双齿 功能室侧板 安置熔断器开关支架（制造商 ABB SlimLine/Jean Müller SASIL）
防护等级 IP，符合 EN 60 529 标准	防护等级达 IP2X（取决于覆盖板）

## 特征

---

Test specification	IEC 61 439-1/-2 IEC 61 641
尺寸	宽度: 1,000 mm 高度: 2,200 mm 深度: 600 mm
包装单元	1 件
净重	135.2 kg
毛重	146.4 kg
本型号 (含包装) PCF (出厂前)	333.1 kg CO2 eq (Cat B)
关于PCF类别说明	类别B: PCF数值 (出厂前) 基于产品重量, 威图自声明
税率号	94032080
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
产品描述	VX Fuse-switch disconnecter enclosure, WHD: 1000x2200x600 mm, sheet steel

## 批准

---

证书	表面
解释	符合性声明 符合性声明 UK