



VX 9680.808 - 并联柜系统 VX25 模块化机柜

VX 并联柜系统，带分段式门的扩装以及模块化结构的内部分隔。

特征

型号	VX 9680.808
材料	钢板, 1.5 mm
表面	箱体架: 浸涂底漆 后壁: 浸涂底漆, 外经粉末涂层, 织纹 底板: 镀锌
颜色	RAL 7035
供货范围	箱体架 后壁 底板
防护等级 IP, 符合 EN 60 529 标准	防护等级达 IP 54, 取决于覆盖板
Test specification	IEC 61 439-1/-2 IEC 61 641
尺寸	宽度: 800 mm 高度: 2,000 mm 深度: 800 mm
包装单元	1 件
净重	49.54 kg
毛重	63.6 kg
本型号 (含包装) PCF (出厂前)	158.2 kg CO2 eq (Cat B)
关于PCF类别说明	类别B: PCF数值 (出厂前) 基于产品重量, 威图自声明
税率号	94032080

特征

ETIM 9	EC000261
--------	----------

ECLASS 8.0	27180101
------------	----------

产品描述	VX 模块式机柜，宽高深 800x2000x800 mm，钢板
------	---------------------------------

批准

证书	表面
----	----

解释	符合性声明 UK
----	----------