
## Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





# SV 9681.204 安装孔板

状态: 2025-12-14 (来源: rittal.com/cn-zh)



# SV 9681.204 - 安装孔板 用于分段式门

用于分段式门上的额外加装,带有用于在门背面上个性化加装的 25 mm 孔阵列,例如:电缆槽、软管支架等



#### 特征

型号	SV 9681.204
产品描述	用于补充安装在分段式门上。 安装孔板带有25 mm 模数孔,可用于单独将电缆槽、软管支架等部件安装在柜门后侧。 安装孔板的孔径: 4.5 mm。
材料	钢板,1 mm
表面	镀锌
供货范围	包括固定件
长度	198 mm
安装操作说明	用于宽度 1000 mm 的机柜: 1 x 9681.204 和 1 x 9681.206
尺寸	长度: 198 mm
适用于	宽度: 400 mm
OUT_SUITABLE_FOR_PARTIAL_ DOOR_HEIGHTS	200 - 800 mm
包装单元	10 件
净重	0.6

© Rittal 2025

## 特征

本型号(含包装)PCF(出厂前)	2.4 kg CO2 eq (Cat B)
关于PCF类别说明	类别B: PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
税率号	73269098
EAN	4028177930353
ETIM 9	EC000386
ECLASS 8.0	27400501

## 批准

解释 符合性声明 UK