

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9681.206

## 安装孔板

状态: 2026-5-22 (来源: [rittal.com/cn-zh](http://rittal.com/cn-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9681.206 - 安装孔板 用于分段式门

用于分段式门上的额外加装，带有用于在门背面上个性化加装的 25 mm 孔阵列，例如：电缆槽、软管支架等



## 特征

型号	SV 9681.206
产品描述	用于补充安装在分段式门上。安装孔板带有25 mm 模数孔，可用于单独将电缆槽、软管支架等部件安装在柜门后侧。安装孔板的孔径：4.5 mm。
材料	钢板，1 mm
表面	镀锌
供货范围	包括固定件
长度	398 mm
安装操作说明	用于宽度 1000 mm 的机柜：1 x 9681.204 和 1 x 9681.206 用于宽度 1200 mm 的机柜：2 x 9681.206
尺寸	长度: 398 mm
适用于	宽度: 600 mm
OUT_SUITABLE_FOR_PARTIAL_DOOR_HEIGHTS	150 - 800 mm
包装单元	10 件

## 特征

---

净重	1.2 kg
本型号 (含包装) PCF (出厂前)	4.9 kg CO2 eq (Cat B)
关于PCF类别说明	类别B: PCF数值 (出厂前) 基于产品重量, 威图自声明
税率号	73269098
ETIM 9	EC000386
ECLASS 8.0	27400501
产品描述	VX 安装孔板, 长度: 398 mm, 用于分段式门 宽度高度: 600x150-800 mm

## 批准

---

解释	符合性声明 UK
----	----------