


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9681.208

## 安装孔板

状态: 2026-1-20 (来源: [ittal.com/cn-zh](https://www.ittal.com/cn-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9681.208 - 安装孔板 用于分段式门

用于分段式门上的额外加装，带有用于在门背面上个性化加装的 25 mm 孔阵列，例如：电缆槽、软管支架等



## 特征

型号	SV 9681.208
产品描述	用于补充安装在分段式门上。 安装孔板带有25 mm 模数孔，可用于单独将电缆槽、软管支架等部件安装在柜门后侧。 安装孔板的孔径： 4.5 mm。
材料	钢板， 1 mm
表面	镀锌
供货范围	包括固定件
长度	598 mm
尺寸	长度: 598 mm
适用于	宽度: 800 mm
OUT_SUITABLE_FOR_PARTIAL_	150 - 800 mm
DOOR_HEIGHTS	
包装单元	10 件
净重	1.9
毛重	1.914

## 特征

---

本型号（含包装）PCF（出厂前） 6.9 kg CO2 eq (Cat B)

关于PCF类别说明 类别B：PCF数值（出厂前）基于产品重量，威图自声明

税率号 39269097

EAN 4028177930032

ETIM 9 EC000386

ECLASS 8.0 27400501

## 批准

---

解释 符合性声明 UK