

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9682.124 分段式门

状态: 2026-5-11 (来源: [rittal.com/cn-zh](http://rittal.com/cn-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9682.124 - 分段式门 用于 VX

门可选择右侧或左侧固定。

## 特征

型号	SV 9682.124
产品描述	适用于 VX 机柜，替代机柜前门或后板。可灵活组合分段门。在上端和下端各需要一块前部护板。门铰链可选择置于左侧或右侧。在不带检视窗的分段门上（高度为 600 – 1000 mm），可安装监视器框架 2305.000。标准配置的双齿锁芯可用 A 型锁芯替换。
材料	钢板，2 mm
表面	织纹
颜色	RAL 7035
供货范围	分段式门 隔档 铰链 锁具 包括固定件
说明	分段式门的打开角度最大为 130°
锁	锁具数量: 2
尺寸	宽度: 1,200 mm 高度: 400 mm
适用于	宽度: = 1,200 mm
防护等级 IP, 符合 IEC 60 529 标准	防护等级 IP 54
包装单元	1 件
净重	9.56 kg

## 特征

---

毛重	11.56 kg
本型号（含包装）PCF（出厂前）	44 kg CO2 eq (Cat B)
关于PCF类别说明	类别B: PCF数值（出厂前）基于产品重量，威图自声明
税率号	94039910
ETIM 9	EC000747
ECLASS 8.0	27182204
产品描述	VX Partial door, WH: 1200x400 mm, sheet steel

## 批准

---

解释	符合性声明 UK
----	----------