

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9682.142 分段式门

状态: 2026-5-9 (来源: [rittal.com/cn-zh](http://rittal.com/cn-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9682.142 - 分段式门 用于 VX

门可选择右侧或左侧固定。

## 特征

|                           |  |
|---------------------------|--|
| 型号                        | SV 9682.142  |
| 产品描述                      | 适用于 VX 机柜，替代机柜前门或后板。可灵活组合分段门。在上端和下端各需要一块前部护板。门铰链可选择置于左侧或右侧。在不带检视窗的分段门上（高度为 600 – 1000 mm），可安装监视器框架 2305.000。标准配置的双齿锁芯可用 A 型锁芯替换。 |
| 材料                        | 钢板，2 mm  |
| 表面                        | 织纹   |
| 颜色                        | RAL 7035   |
| 供货范围                      | 分段式门<br>隔档<br>铰链<br>锁具<br>包括固定件  |
| 说明                        | 分段式门的打开角度最大为 130°  |
| 锁                         | 锁具数量: 1  |
| 尺寸                        | 宽度: 400 mm<br>高度: 200 mm   |
| 适用于                       | 宽度: = 400 mm   |
| 防护等级 IP, 符合 IEC 60 529 标准 | 防护等级 IP 54   |
| 包装单元                      | 1 件  |
| 净重                        | 2.14 kg  |

## 特征

---

|                     |                                |
|---------------------|--------------------------------|
| 毛重                  | 2.38 kg                        |
| 本型号 (含包装) PCF (出厂前) | 9.3 kg CO2 eq (Cat B)          |
| 关于PCF类别说明           | 类别B: PCF数值 (出厂前) 基于产品重量, 威图自声明 |
| 税率号                 | 94039910                       |
| ETIM 9              | EC000747                       |
| ECLASS 8.0          | 27182204                       |
| 产品描述                | VX 分段式门, 宽度高度: 400x200 mm, 钢板  |

---

## 批准

---

|    |   |
|----|---|
| 批准 | DNV-GL<br>Lloyds Register of Shipping<br>UL + C-UL (listed)<br>UL + C-UL - FTTA |
| 解释 | 符合性声明 UK  |

---