

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9682.166

分段式门

状态: 2026-4-4 (来源: rittal.com/cn-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9682.166 - 分段式门用于 VX

门可选择右侧或左侧固定。

特征

型号	SV 9682.166
产品描述	适用于 VX 机柜，替代机柜前门或后板。可灵活组合分段门。在上端和下端各需要一块前部护板。门铰链可选择置于左侧或右侧。在不带检视窗的分段门上（高度为 600 – 1000 mm），可安装监视器框架 2305.000。标准配置的双齿锁芯可用 A 型锁芯替换。
材料	钢板，2 mm
表面	织纹
颜色	RAL 7035
供货范围	分段式门 隔档 铰链 锁具 包括固定件
说明	分段式门的打开角度最大为 130°
锁	锁具数量: 2
尺寸	宽度: 600 mm 高度: 600 mm
适用于	宽度: = 600 mm
防护等级 IP, 符合 IEC 60 529 标准	防护等级 IP 54
包装单元	1 件
净重	7.1 kg

特征

毛重	7.7 kg
本型号 (含包装) PCF (出厂前)	29.3 kg CO2 eq (Cat B)
关于PCF类别说明	类别B: PCF数值 (出厂前) 基于产品重量, 威图自声明
税率号	94039910
ETIM 9	EC000747
ECLASS 8.0	27182204
产品描述	VX 分段式门, 宽度高度: 600x600 mm, 钢板

批准

批准	DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed) UL + C-UL - FTTA
解释	符合性声明 UK
