


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9682.172

## 分段式门

状态: 2026-4-4 (来源: [rittal.com/cn-zh](http://rittal.com/cn-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9682.172 - 分段式门 用于 VX

门可选择右侧或左侧固定。

## 特征

型号	SV 9682.172
产品描述	适用于 VX 机柜，替代机柜前门或后板。可灵活组合分段门。在上端和下端各需要一块前部护板。门铰链可选择置于左侧或右侧。在不带检视窗的分段门上（高度为 600 – 1000 mm），可安装监视器框架 2305.000。标准配置的双齿锁芯可用 A 型锁芯替换。
材料	钢板，2 mm
表面	织纹
颜色	RAL 7035
供货范围	分段式门 隔档 铰链 锁具 包括固定件
说明	分段式门的打开角度最大为 130°
锁	锁具数量: 3
尺寸	宽度: 600 mm 高度: 1,200 mm
适用于	宽度: = 600 mm
防护等级 IP，符合 IEC 60 529 标准	防护等级 IP 54
包装单元	1 件
净重	15.74 kg

## 特征

---

毛重	16.74 kg
本型号 (含包装) PCF (出厂前)	63.8 kg CO2 eq (Cat B)
关于PCF类别说明	类别B: PCF数值 (出厂前) 基于产品重量, 威图自声明
税率号	94039910
ETIM 9	EC000747
ECLASS 8.0	27182204
产品描述	VX Partial door, WH: 600x1200 mm sheet steel

## 批准

---

批准	UL + C-UL (listed) UL + C-UL - FTTA
解释	符合性声明 UK