Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





SV 9682.176 分段式门

状态: 2025-11-10 (来源: rittal.com/cn-zh)



SV 9682.176 - 分段式门用于 VX

门可选择右侧或左侧固定。

特征

型号	SV 9682.176
产品描述	适用于 VX 机柜,替代机柜前门或后板。 可灵活组合分段门。在上端和下端各需要一块前部护板。门铰链可选择置于左侧或右侧。 在不带检视窗的分段门上(高度为 600 – 1000 mm),可安装监视器框架 2305.000。 标准配置的双齿锁芯可用 A 型锁芯替换。
材料	钢板,2 mm
表面	织纹
颜色	RAL 7035
供货范围	分段式门 隔档 铰链 锁具 包括固定件
说明	分段式门的打开角度最大为 130°
锁	锁具数量: 4
尺寸	宽度: 600 mm 高度: 1,600 mm
适用于	宽度: = 600 mm
防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准	防护等级 IP 54
包装单元	1件

© Rittal 2025 2

特征

毛重	21
本型号(含包装)PCF(出厂前)	80 kg CO2 eq (Cat B)
关于PCF类别说明	类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
税率号	94039910
EAN	4028177929098
ETIM 9	EC000747
ECLASS 8.0	27182204

批准

批准	UL + C-UL (listed) UL + C-UL - FTTA
解释	符合性声明 UK

© Rittal 2025