

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9682.178

分段式门

状态: 2026-2-13 (来源: [ittal.com/cn-zh](https://www.ittal.com/cn-zh))



SV 9682.178 - 分段式门 用于 VX

门可选择右侧或左侧固定。

特征

型号	SV 9682.178
产品描述	适用于 VX 机柜，替代机柜前门或后板。 可灵活组合分段门。 在上端和下端各需要一块前部护板。 门铰链可选择置于左侧或右侧。 在不带检视窗的分段门上（高度为 600 – 1000 mm），可安装监视器框架 2305.000。 标准配置的双齿锁芯可用 A 型锁芯替换。
材料	钢板，2 mm
表面	织纹
颜色	RAL 7035
供货范围	分段式门 隔挡 铰链 锁具 包括固定件
说明	分段式门的打开角度最大为 130°
锁	锁具数量: 4
尺寸	宽度: 600 mm 高度: 1,800 mm
适用于	宽度: = 600 mm
防护等级 IP，符合 IEC 60 529 标准	防护等级 IP 54
包装单元	1 件
净重	22.78

特征

毛重	24.18
本型号 (含包装) PCF (出厂前)	92.1 kg CO ₂ eq (Cat B)
关于PCF类别说明	类别B: PCF数值 (出厂前) 基于产品重量, 威图自声明
税率号	94039910
EAN	4028177928978
ETIM 9	EC000747
ECLASS 8.0	27182204

批准

批准	UL + C-UL (listed) UL + C-UL - FTTA
解释	符合性声明 UK
