# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





# SV 9682.186 分段式门

状态: 2025-12-18 (来源: rittal.com/cn-zh)



# SV 9682.186 - 分段式门用于 VX

门可选择右侧或左侧固定。

#### 特征

| 型号<br>                   | SV 9682.186   |
|--------------------------|---|
| 产品描述                     | 适用于 VX 机柜,替代机柜前门或后板。 可灵活组合分段门。在上端和下端各需要一块前部护板。门铰链可选择置于左侧或右侧。 在不带检视窗的分段门上(高度为 600 – 1000 mm),可安装监视器框架 2305.000。 标准配置的双齿锁芯可用 A 型锁芯替换。 |
| 材料                       | 钢板,2 mm   |
| 表面                       | 织纹  |
| 颜色                       | RAL 7035  |
| 供货范围                     | 分段式门<br>隔档<br>铰链<br>锁具<br>包括固定件   |
| 说明                       | 分段式门的打开角度最大为 130°   |
| 锁                        | 锁具数量: 2   |
| 尺寸                       | 宽度: 800 mm<br>高度: 600 mm  |
| 适用于                      | 宽度: = 800 mm  |
| 防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准 | 防护等级 IP 54  |
| 包装单元                     | 1件  |
|                          |   |

© Rittal 2025 2

## 特征

| 毛重               | 10.3                       |
|------------------|----------------------------|
| 本型号(含包装)PCF(出厂前) | 39.2 kg CO2 eq (Cat B)     |
| 关于PCF类别说明        | 类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明 |
| 税率号              | 94039910                   |
| EAN              | 4028177928930              |
| ETIM 9           | EC000747                   |
| ECLASS 8.0       | 27182204                   |

## 批准

| 批准 | DNV-GL                           |
|----|----------------------------------|
|    | Lloyds Register of Shipping      |
|    | UL + C-UL (listed)               |
|    | UL + C-UL - FTTA                 |
| 解释 | ————————————————————<br>符合性声明 UK |

© Rittal 2025 3