


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9682.198

分段式门

状态: 2026-4-8 (来源: rittal.com/cn-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9682.198 - 分段式门 用于 VX

门可选择右侧或左侧固定。

特征

| | |
|--------------------------|--|
| 型号 | SV 9682.198 |
| 产品描述 | 适用于 VX 机柜，替代机柜前门或后板。可灵活组合分段门。在上端和下端各需要一块前部护板。门铰链可选择置于左侧或右侧。在不带检视窗的分段门上（高度为 600 – 1000 mm），可安装监视器框架 2305.000。标准配置的双齿锁芯可用 A 型锁芯替换。 |
| 材料 | 钢板，2 mm |
| 表面 | 织纹 |
| 颜色 | RAL 7035 |
| 供货范围 | 分段式门 隔档 铰链 锁具 包括固定件 |
| 说明 | 分段式门的打开角度最大为 130° |
| 锁 | 锁具数量: 4 |
| 尺寸 | 宽度: 800 mm 高度: 1,800 mm |
| 适用于 | 宽度: = 800 mm |
| 防护等级 IP，符合 IEC 60 529 标准 | 防护等级 IP 54 |
| 包装单元 | 1 件 |
| 净重 | 30 kg |

特征

| | |
|---------------------|--------------------------------|
| 毛重 | 31 kg |
| 本型号 (含包装) PCF (出厂前) | 118.1 kg CO2 eq (Cat B) |
| 关于PCF类别说明 | 类别B: PCF数值 (出厂前) 基于产品重量, 威图自声明 |
| 税率号 | 94039910 |
| ETIM 9 | EC000747 |
| ECLASS 8.0 | 27182204 |
| 产品描述 | VX 分段式门, 宽度高度: 800x1800 mm, 钢板 |

批准

| | |
|----|--|
| 批准 | UL + C-UL (listed) UL + C-UL - FTTA |
| 解释 | 符合性声明 UK |
