


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9686.800

## 接头组合

状态: 2026-5-28 (来源: [rittal.com/cn-zh](http://rittal.com/cn-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9686.800 - 接头组合 用于 Flat-PLS

用于安装顶装组件或用于连接母线。

## 特征

型号	SV 9686.800
产品描述	用于固定 NH 条形熔断器开关和 NH 断路器 (185 mm) 或者用于连接母线。适用于带 50 x 10 mm 扁平铜的母线系统。
材料	钢板, 镀锌
安装操作说明	此连接套件仅可与带螺钉紧固件的顶装式组件一起使用 NH 条形熔断器开关: 在使用 2 x 50 x 10 mm 时螺栓长度为 35 mm, 使用 4 x 50 x 10 mm 时螺栓长度为 55 mm
说明	螺钉不包含在供货范围内
尺寸	螺纹: M8
Number of busbars	2 4
包装单元	3 件
净重	0.12 kg
毛重	0.134 kg
税率号	85444290
ETIM 9	EC002270
ECLASS 8.0	27409221
产品描述	SV 连接套件 M8, 用于固定 NH 条形负荷断路器和 NH 条形熔断器开关式负荷开关 (185 mm) 或者用于连接母线。

# 批准

---

解释

符合性声明 UK