



Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9686.800

接头组合

状态: 2026-2-9 (来源: [ittal.com/cn-zh](https://www.ittal.com/cn-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9686.800 - 接头组合 用于 Flat-PLS

用于安装顶装组件或用于连接母线。

特征

型号	SV 9686.800
产品描述	用于固定 NH 条形熔断器开关和 NH 荷断路器 (185 mm) 或者用于连接母线。适用于带 50 x 10 mm 扁平铜的母线系统。
材料	钢板，镀锌
安装操作说明	此连接套件仅可与带螺钉紧固件的顶装式组件一起使用 NH 条形熔断器开关：在使用 2 x 50 x 10 mm 时螺栓长度为 35 mm，使用 4 x 50 x 10 mm 时螺栓长度为 55 mm
说明	螺钉不包含在供货范围内
尺寸	螺纹: M8
Number of busbars	2 4
包装单元	3 件
净重	0.12
毛重	0.134
税率号	85444290
EAN	4028177947276
ETIM 9	EC002270
ECLASS 8.0	27409221

批准

解释

符合性声明 UK