Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





SV 9686.810 接头组合

状态: 2025-11-9 (来源: rittal.com/cn-zh)



SV 9686.810 - 接头组合 用于 Flat-PLS

用于安装顶装组件或用于连接母线。

特征

SV 9686.810
用于固定 NH 条形熔断器开关和 NH荷断路器 (185 mm) 或者用于连接母线。适用于带 50 x 10 mm 扁平铜的母线系统。
钢板,镀锌
此连接套件仅可与带螺钉紧固件的顶装式组件一起使用NH条形熔断器开关:在使用2x50x10mm时螺栓长度为35mm,使用4x50x10mm时螺栓长度为55mm
螺钉不包含在供货范围内
螺纹: M10
2 4
3件
0.114
0.129
85444290
4028177947290
EC002270
27409221

© Rittal 2025 2

批准

解释

符合性声明 UK

© Rittal 2025

3