

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9686.810

接头组合

状态: 2026-4-8 (来源: rittal.com/cn-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9686.810 - 接头组合 用于 Flat-PLS

用于安装顶装组件或用于连接母线。

特征

| | |
|-------------------|---|
| 型号 | SV 9686.810 |
| 产品描述 | 用于固定 NH 条形熔断器开关和 NH 断路器 (185 mm) 或者用于连接母线。适用于带 50 x 10 mm 扁平铜的母线系统。 |
| 材料 | 钢板, 镀锌 |
| 安装操作说明 | 此连接套件仅可与带螺钉紧固件的顶装式组件一起使用 NH 条形熔断器开关: 在使用 2 x 50 x 10 mm 时螺栓长度为 35 mm, 使用 4 x 50 x 10 mm 时螺栓长度为 55 mm |
| 说明 | 螺钉不包含在供货范围内 |
| 尺寸 | 螺纹: M10 |
| Number of busbars | 2 4 |
| 包装单元 | 3 件 |
| 净重 | 0.114 kg |
| 毛重 | 0.129 kg |
| 税率号 | 85444290 |
| ETIM 9 | EC002270 |
| ECLASS 8.0 | 27409221 |
| 产品描述 | SV connection set M10, for attaching NH fused isolators and NH switch-disconnectors (185 mm) or for connecting busbars. |

批准

解释

符合性声明 UK