Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





CS 9751.908 多功能箱体

状态: 2025-10-22 (来源: rittal.com/cn-zh)



CS 9751.908 - 多功能箱体

户外安装用的双层箱体,由铝制成,电阻等级为 RC2.



特征

型号 型号	CS 9751.908
产品描述	户外安装用的铝制单门双层箱体,电阻等级为 RC 2。包括电缆分流底座。准备用于安放组合式导轨 19"/ETSI 以及一个直接空气冷却系统 (DAC)。
材料	箱体,顶板,门(多门),底板:铝,AlMg3,2.0 mm 安装板:铝,AlMg3,3.0 mm 固定安装轨:1.4016 不锈钢 (AISI 430)
表面	粉末涂层 抗紫外线纯聚酯
颜色	RAL 7035
供货范围	双层户外箱体,全部预装 防雨顶盖配备通风装置,为安装直接空气冷却系统 (DAC) 而准备 机械式门制动器(约 155°) 转动手柄和半圆形锁芯,安全锁 BJ20027 电缆分流底座,四周有盖板 封盖板 底板 安装板

© Rittal 2025

2

特征

尺寸	宽度: 1,000 mm
	高度: 1,050 mm
	深度: 500 mm
尺寸	总高度: 1,600 mm
	防雨顶盖高度: 130 mm
	底座高度: 400 mm
安装板尺寸(宽x高)	841 mm x 948 mm
门数	1
开门角度	约 155°
锁	锁具规格: 带单/双锁芯的三点式锁具系统
	锁具数量: 1
	锁芯: BJ20027
封盖板	尺寸: 2
	数量: 2
防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准	IP 55
防护等级 NEMA	NEMA 3R
	NEMA 12
关于订货编号的说明	供货时间请洽询
基本材料	铝
包装单元	1件
净重	82
毛重	92
EAN	4028177980860
ETIM 9	EC000261

© Rittal 2025