


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CS 9751.912 多功能箱体

状态: 2026-5-31 (来源: rittal.com/cn-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CS 9751.912 - 多功能箱体

户外安装用的双层箱体，由铝制成，电阻等级为 RC2.



特征

型号	CS 9751.912
产品描述	户外安装用的铝制双门双层箱体，电阻等级为 RC 2。包括电缆分流底座。准备用于安放组合式导轨 19"/ETSI 以及一个直接空气冷却系统 (DAC)。
材料	箱体，顶板，门（多门），底板：铝，AlMg3，2.0 mm 安装板：铝，AlMg3，3.0 mm 固定安装轨：1.4016 不锈钢 (AISI 430)
表面	粉末涂层 抗紫外线纯聚酯
颜色	RAL 7035
供货范围	双层户外箱体，全部预装 防雨顶盖配备通风装置，为安装直接空气冷却系统 (DAC) 而准备 机械式门制动器（约 155°） 转动手柄和半圆形锁芯，安全锁 BJ20027 电缆分流底座，四周有盖板 封盖板 底板 包括 2 个安装板 拧入的中门

特征

尺寸	宽度: 1,300 mm 高度: 1,050 mm 深度: 500 mm
尺寸	总高度: 1,600 mm 防雨顶盖高度: 130 mm 底座高度: 400 mm
安装板尺寸 (宽 x 高)	610 mm x 941 mm 548 mm x 941 mm
门数	2
开门角度	约 155°
锁	锁具规格: 带单/双锁芯的三点式锁具系统 锁具数量: 2 锁芯: BJ20027
封盖板	尺寸: 2 数量: 3
防护等级 IP, 符合 IEC 60 529 标准	IP 55
防护等级 NEMA	NEMA 3R NEMA 12
关于订货编号的说明	供货时间请洽询
基本材料	铝
包装单元	1 件
净重	115 kg
毛重	135 kg
税率号	94032080
ETIM 9	EC000261

特征

产品描述

CS 多功能箱体 MFG 12, 双门, 双层, 宽 x 高 x 深: 1300 x 1600 x 500 mm