


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## CS 9751.918

## 多功能箱体

状态: 2026-1-14 (来源: [ittal.com/cn-zh](https://www.ittal.com/cn-zh))



# CS 9751.918 - 多功能箱体

户外安装用的双层箱体，由铝制成，电阻等级为 RC2.



## 特征

型号	CS 9751.918
产品描述	户外安装用的铝制三门双层箱体，电阻等级为 RC 2。包括电缆分流底座。准备用于安放组合式导轨 19"/ETSI 以及一个直接空气冷却系统 (DAC)。
材料	箱体, 顶板, 门 (多门), 底板: 铝, AlMg3, 2.0 mm 安装板: 铝, AlMg3, 3.0 mm 固定安装轨: 1.4016 不锈钢 (AISI 430)
表面	粉末涂层 抗紫外线纯聚酯
颜色	RAL 7035

# 特征

---

供货范围	双层户外箱体，全部预装 防雨顶盖配备通风装置，为安装直接空气冷却系统 (DAC) 而准备 机械式门制动器 (约 155°) 转动手柄和半圆形锁芯，安全锁 BJ20027 电缆分流底座，四周有盖板 封盖板 底板 包括 4 个安装板 拧入的中门 焊入的中门 从内部锁定中间门
尺寸	宽度: 2,000 mm 高度: 1,050 mm 深度: 500 mm
尺寸	总高度: 1,600 mm 防雨顶盖高度: 130 mm 底座高度: 400 mm
安装板尺寸 (宽 x 高)	548 mm x 941 mm 548 mm x 941 mm 375 mm x 941 mm 280 mm x 941 mm
门数	3
锁	锁具规格: 带单/双锁芯的三点式锁具系统 锁具数量: 3 锁芯: BJ20027
封盖板	尺寸: 2 数量: 4
防护等级 IP，符合 IEC 60 529 标准	IP 55

---

# 特征

防护等级 NEMA	NEMA 3R NEMA 12
说明	左右门的开门角度约为 155°，中间门的约为 110°。
关于订货编号的说明	供货时间请洽询
基本材料	铝
包装单元	1 件
净重	175
毛重	195
EAN	4028177980846
ETIM 9	EC000261