### Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





# CS 9781.888 CS Toptec,可并柜

状态: 2025-10-27 (来源: rittal.com/cn-zh)



## CS 9781.888 - CS Toptec,可并柜

可并柜的双层户外柜,配有 100 mm 底座、门板、后板和密封性好的防雨顶盖。整套机柜框架可实现高效灵活的内部扩装。







#### 特征

型号 	CS 9781.888
型式	用于并柜 无开孔
材料	箱体框架:不锈钢 1.4301 (AISI 304)平板件和底座隔板:铝镁合金防雨顶盖:铝
表面	粉末涂层 抗紫外线纯聚酯
<u></u> 颜色	RAL 7035

© Rittal 2025 2

#### 特征

—————————————————————————————————————	□ ### \$P\$ \$P\$ \$P\$ \$P\$ \$P\$ \$P\$ \$P\$ \$P\$ \$P\$
供货范围	可并柜的双层户外箱体
	机柜框架,顶部框架和底部框架带有 25 mm 系统孔且垂直型材有 2
	个固定平面 前门带有门制动器、转动手柄和半圆形锁、安全锁 BJ20027
	前门带有门前动器、我动于附和干圆形锁、女主锁 BJ20027 后壁
	万里 防雨顶盖
	底座带有旋紧的封盖板和前后旋紧的护板
	门铰链在右边,可换到左边
	1)双挺怔石起,引换到左起
尺寸	宽度: 800 mm
	高度: 1,800 mm
	深度: 800 mm
尺寸	
	防雨顶盖高度: 45 mm
	底座高度: 100 mm
一	1
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	锁具数量: 1
	锁芯: BJ20027
	灰心. 5320021
封盖板	尺寸: 2
	数量: 2
防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准	IP 55
防护等级 NEMA	NEMA 3R
	NEMA 12
IK 编码	IK10
	—————————————————————————————————————
	如要组装单个机柜,需可并柜的 CS Toptec 侧板
包装单元	1件
<del></del> 净重	81.5

© Rittal 2025

#### 特征

毛重	91.5
EAN	4028177986220
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

#### 批准

解释 符合性声明