

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CS 9783.610 户外基础箱体

状态: 2026-6-29 (来源: rittal.com/cn-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CS 9783.610 - 户外基础箱体

单壁箱体系统，单门或双门设计。用于所有应用，被动内部结构或在室外区域具有极低的功率损耗。顶板配备通风槽



特征

型号	CS 9783.610
产品描述	户外箱体，配有 100 mm 运输底座和四周凸出的防雨顶盖。
材料	铝镁合金
表面	粉末涂层 抗紫外线纯聚酯
颜色	RAL 7035
供货范围	单层户外箱体，全部预装 带底板的基本外壳，三部分 顶盖、底部、前方和箱体深度有 25 mm 系统孔 前门带有门制动器、转动手柄和半圆形锁、安全锁 BJ20027 运输底座带有旋紧的前后护板 防雨顶盖
尺寸	宽度: 800 mm 高度: 1,200 mm 深度: 500 mm

特征

尺寸	总高度: 1,355 mm 防雨顶盖宽度: 850 mm 防雨顶盖高度: 55 mm 防雨顶盖深度: 550 mm 可用宽度: 712 mm 可用高度: 1,112 mm 可用深度: 449 mm 底座高度: 100 mm
门数	1
机型检定符合 UL 50E 认证标准	Type 3R
防护等级 IP, 符合 IEC 60 529 标准	IP 55
IK 编码	IK10
基本材料	铝
包装单元	1 件
净重	34 kg
毛重	36.15 kg
税率号	94032080
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
产品描述	户外基础箱体, 宽x高x深: 800x1200x500 mm, 铝制, 带 100 mm 运输底座和防雨顶盖, 正面单门

批准

解释	符合性声明
----	-------