

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## CS 9784.540

### 户外基础箱体

状态: 2026-1-30 (来源: rittal.com/cn-zh)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# CS 9784.540 - 户外基础箱体

单壁箱体系统，单门或双门设计。用于所有应用，被动内部结构或在室外区域具有极低的功率损耗。顶板配备通风槽



## 特征

型号	CS 9784.540
产品描述	户外箱体，配有 100 mm 运输底座和四周凸出的防雨顶盖。
材料	铝镁合金
表面	粉末涂层 抗紫外线纯聚酯
颜色	RAL 7035
供货范围	单层户外箱体，全部预装 带底板的基本外壳，三部分 顶盖、底部、前方和箱体深度有 25 mm 系统孔 前门带有门制动器、转动手柄和半圆形锁、安全锁 BJ20027 运输底座带有旋紧的前后护板 防雨顶盖
尺寸	宽度: 1,200 mm 高度: 1,200 mm 深度: 500 mm

# 特征

尺寸	总高度: 1,355 mm 防雨顶盖宽度: 1,250 mm 防雨顶盖高度: 55 mm 防雨顶盖深度: 550 mm 可用宽度: 1,112 mm 可用高度: 1,112 mm 可用深度: 449 mm 底座高度: 100 mm
Design Centre bar	带有可拆卸的中间隔条、两个门各带一把锁
门数	2
机型检定符合 UL 50E 认证标准	Type 3R
防护等级 IP，符合 IEC 60 529 标准	IP 55
IK 编码	IK10
说明	宽度为 1200 mm 的箱体有两个 600 mm 宽度的安装板
基本材料	铝
包装单元	1 件
净重	66
毛重	71
EAN	4028177569218
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

# 批准

解释	符合性声明
----	-------