

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CS 9791.025 户外壁挂式箱体

状态: 2026-6-4 (来源: rittal.com/cn-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CS 9791.025 - 户外壁挂式箱体

固定于墙壁或立柱上的户外箱体。采用箱中箱方案，外箱下方有开口，后壁和侧板上设有百叶窗用于通风散热。



特征

| | |
|------|---|
| 型号 | CS 9791.025 |
| 产品描述 | 固定于墙壁或立柱上的户外箱体。采用箱中箱方案，外箱下方有开口，后壁和侧板上设有百叶窗用于通风散热。 |
| 材料 | 箱体和安装板：铝，AlMg3 内部箱体的门：不锈钢 1.4301 (AISI 304) |
| 表面 | 箱体：粉末涂层、防紫外线的聚酯材料 |
| 颜色 | RAL 7035 |
| 供货范围 | 双层户外箱体，全部预装 带安装板、封盖板和门锁的内壳 用于控制柜内部温度调节器或恒湿器的安装角支架 外部箱体配有装饰罩和门锁 3524 E 后壁上装有 2 个 C 型安装角轨 |
| 尺寸 | 宽度: 420 mm 高度: 560 mm 深度: 210 mm |

特征

| | |
|---------------------------|--|
| 可用尺寸 | 可用宽度: 330 mm 可用高度: 420 mm 可用深度: 145 mm |
| 安装板尺寸 (宽 x 高) | 320 mm x 410 mm |
| 内部箱体 | 宽度: 350 mm 高度: 440 mm 深度: 170 mm |
| 锁 | 锁具规格: 凸缘 锁具数量: 1 |
| 防护等级 IP, 符合 IEC 60 529 标准 | IP 55 |
| 说明 | 供货时间请洽询 |
| 基本材料 | 铝 |
| 包装单元 | 1 件 |
| 净重 | 9.584 kg |
| 毛重 | 10.088 kg |
| 税率号 | 94032080 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| 产品描述 | CS Wall-mounted enclosure, WHD: 420x560x210 mm, aluminum, with mounting plate, Enclosure-within-an-enclosure concept |

批准

| | |
|----|-------------------|
| 解释 | 符合性声明 符合性声明 UK |
|----|-------------------|