

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CS 9791.045

户外壁挂式箱体

状态: 2026-5-14 (来源: rittal.com/cn-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CS 9791.045 - 户外壁挂式箱体

固定于墙壁或立柱上的户外箱体。采用箱中箱方案，外箱下方有开口，后壁和侧板上设有百叶窗用于通风散热。



特征

型号	CS 9791.045
产品描述	固定于墙壁或立柱上的户外箱体。采用箱中箱方案，外箱下方有开口，后壁和侧板上设有百叶窗用于通风散热。
材料	箱体和安装板：铝，AlMg3 内部箱体的门：不锈钢 1.4301 (AISI 304)
表面	箱体：粉末涂层、防紫外线的聚酯材料
颜色	RAL 7035
供货范围	双层户外箱体，全部预装 带安装板、封盖板和门锁的内壳 用于控制柜内部温度调节器或恒湿器的安装角支架 外部箱体配有装饰罩和门锁 3524 E 后壁上装有 2 个 C 型安装角轨 2 个安全锁

特征

尺寸	宽度: 630 mm 高度: 780 mm 深度: 380 mm
可用尺寸	可用宽度: 560 mm 可用高度: 560 mm 可用深度: 308 mm
安装板尺寸 (宽 x 高)	550 mm x 550 mm
内部箱体	宽度: 580 mm 高度: 580 mm 深度: 333 mm
锁	锁具规格: 凸缘 锁具数量: 2
防护等级 IP, 符合 IEC 60 529 标准	IP 55
说明	供货时间请洽询
基本材料	铝
包装单元	1 件
净重	22.254 kg
毛重	23.425 kg
税率号	94032080
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
产品描述	CS Wall-mounted enclosure, WHD: 630x780x380 mm, aluminum, with mounting plate, Enclosure-within-an-enclosure concept

批准

解释

符合性声明

符合性声明 UK