

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CS 9828.550

CS Toptec 型户外箱体

状态: 2026-5-11 (来源: rittal.com/cn-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CS 9828.550 - CS Toptec 型户外箱体

户外箱体，配有 100 mm 运输底座和四周凸出的防雨顶盖。侧板、后板和门外部均为双壁，整个 TS8 框架可用于内部扩装。



特征

| | |
|------|---|
| 型号 | CS 9828.550 |
| 型式 | 带用于 1.5 kW 室外空调机组的开口 |
| 产品描述 | 户外箱体，配有 100 mm 运输底座和四周凸出的防雨顶盖。侧板、后板和门外部均为双壁，整个 TS8 框架可用于内部扩装。 |
| 材料 | 箱体框架：不锈钢 1.4301 (AISI 304) 平板件和底座隔板：铝镁合金 防雨顶盖：铝 |
| 表面 | 粉末涂层 抗紫外线纯聚酯 |
| 颜色 | RAL 7035 |

特征

| | |
|--------------------------|---|
| 供货范围 | 双层户外箱体，全部预装 机柜框架，顶部框架和底部框架带有 25 mm 系统孔且垂直型材有 2 个固定平面 前门带有门制动器、转动手柄和半圆形锁、安全锁 BJ20027 左右侧板 后壁 防雨顶盖 底座带有旋紧的封盖板和前后旋紧的护板 |
| 尺寸 | 宽度: 800 mm 高度: 1,200 mm 深度: 800 mm |
| 防护等级 IP，符合 IEC 60 529 标准 | IP 55 |
| 防护等级 NEMA | NEMA 3R NEMA 12 |
| IK 编码 | IK10 |
| 说明 | 所有扁型部件均双层并接地（外壁板在内壁板上） CS Toptec 是室外领域项目解决方案的基础。您可通过订货号用于单独安装：9774.099 进行订购，并联时：9774.005 |
| 关于订货编号的说明 | 需要空调或适配板来封闭切口 |
| 基本材料 | 铝 |
| 包装单元 | 1 件 |
| 净重 | 81 kg |
| 毛重 | 84 kg |
| 税率号 | 94032080 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |

特征

产品描述

CS TopTec 机柜，宽x高x深：800x1200x800 mm，带开孔，用于 1.5 kW 室外空调

批准

解释

符合性声明