

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CS 9888.560

CS Toptec 型户外箱体

状态: 2026-3-18 (来源: rittal.com/cn-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CS 9888.560 - CS Toptec 型户外箱体

户外箱体，配有 100 mm 运输底座和四周凸出的防雨顶盖。侧板、后板和门外部均为双壁，整个 TS8 框架可用于内部扩装。



特征

型号	CS 9888.560
型式	带用于 2 - 5 kW 室外空调机组的开口
产品描述	户外箱体，配有 100 mm 运输底座和四周凸出的防雨顶盖。侧板、后板和门外部均为双壁，整个 TS8 框架可用于内部扩装。
材料	箱体框架：不锈钢 1.4301 (AISI 304) 平板件和底座隔板：铝镁合金 防雨顶盖：铝
表面	粉末涂层 抗紫外线纯聚酯
颜色	RAL 7035

特征

供货范围	双层户外箱体，全部预装 机柜框架，顶部框架和底部框架带有 25 mm 系统孔且垂直型材有 2 个固定平面 前门带有门制动器、转动手柄和半圆形锁、安全锁 BJ20027 左右侧板 后壁 防雨顶盖 底座带有旋紧的封盖板和前后旋紧的护板
尺寸	宽度: 800 mm 高度: 1,800 mm 深度: 800 mm
防护等级 IP，符合 IEC 60 529 标准	IP 55
防护等级 NEMA	NEMA 3R NEMA 12
IK 编码	IK10
说明	所有扁型部件均双层并接地（外壁板在内壁板上） CS Toptec 是室外领域项目解决方案的基础。您可通过订货号用于单独安装：9774.099 进行订购，并联时：9774.005
关于订货编号的说明	需要空调来封闭开口
基本材料	铝
包装单元	1 件
净重	116 kg
毛重	118 kg
税率号	94032080
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

特征

产品描述

CS TopTec 机柜，宽x高x深：800x1800x800 mm，带开孔，用于 2.5 kW 室外空调

批准

解释

符合性声明