


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AE 1018.600

## Armarios compactos AE

Estado: 30/01/2026 (Fuente: [rittal.com/co-es](http://rittal.com/co-es))



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# AE 1018.600 - Armarios compactos AE Acero inoxidable

Armario compacto AE de acero inoxidable, incl. placa de montaje.

## Características

Referencia	AE 1018.600
Material	<p>Caja: acero inoxidable</p> <p>Puerta: acero inoxidable, junta continua de poliuretano inyectado</p> <p>Placa de montaje: chapa de acero</p> <p>Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)</p>
Superficie	<p>Caja y puerta: pulimentado, grano 400 pulido, profundidad asperezas &lt; 0,8 µm</p> <p>Placa de montaje: galvanizada</p>
Unidad de envase	<p>Armario con puerta(s)</p> <p>Placa de montaje</p> <p>Cierre: doble paletón 3 mm</p>
Grado de protección NEMA	NEMA 12
Grado de protección IP según EN 60 529	IP 55
Código IK	IK08
Dimensiones	<p>Anchura: 1.000 mm</p> <p>Altura: 1.000 mm</p> <p>Profundidad: 300 mm</p>
Dimensiones placa de montaje (An. x Al.)	939 mm x 955 mm
Número puertas	2
Nº de cierres	2
Cierre	<p>Ejecución cierre: Aldabilla</p> <p>Nº de cierres: 2</p> <p>Bombín de cierre: Doble paletón 3 mm</p> <p>Material lock: Cinc fundido a presión, niquelado</p>
Material básico	Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)

## Características

---

Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	65.4
Peso bruto	67
Código arancelario	94032080
EAN	4028177000650
E-Number Sweden	E3404428
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

---

## Aprobaciones

---

Aprobaciones	DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed)
Explicaciones	Declaración de conformidad Declaración de conformidad UK

---