Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





AE 1019.500 Armarios compactos AE

Estado: 29/11/2025 (Fuente: rittal.com/co-es)



AE 1019.500 - Armarios compactos AE Acero inoxidable

Armario compacto AE de acero inoxidable, incl. placa de montaje.

Características

Referencia	AE 1019.500
Material	Caja: acero inoxidable
	Puerta: acero inoxidable, junta continua de poliuretano inyectado
	Placa de montaje: chapa de acero
	Acero inoxidable 1.4404 (AISI 316L)
Superficie	Caja y puerta: pulimentado, grano 400 pulido, profundidad
	asperezas < 0,8 μm
	Placa de montaje: galvanizada
Unidad de envase	Armario con puerta(s)
	Placa de montaje
	Cierre: doble paletón 3 mm
	Sistema de cierre de 3 puntos
Grado de protección NEMA	NEMA 12
Grado de protección IP según EN 60 529	IP 55
Código IK	IK08
Dimensiones	Anchura: 1.000 mm
	Altura: 1.200 mm
	Profundidad: 300 mm
Dimensiones placa de montaje (An. x Al.)	940 mm x 1.155 mm
Número puertas	2
Cierre	Ejecución cierre: Sistema de cierre de 3 puntos
	Nº de cierres: 1
	Bombín de cierre: Doble paletón 3 mm
	Material lock: Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)
Material básico	Acero inoxidable 1.4404 (AISI 316L)
Unidad de embalaje	1 pza(s).

© Rittal 2025

Características

Peso neto	76.4
Peso bruto	79.5
Código arancelario	94032080
EAN	4028177421394
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

Aprobaciones

Aprobaciones	DNV-GL UL + C-UL (listed)
Explicaciones	Declaración de conformidad
	Declaración de conformidad UK

© Rittal 2025 3